



GAMMBOX²



Catalogue

Solutions techniques



Produit certifié



N° de certificat R13/002

www.afcab.com

ARMABOX
FIMUREX

7 rue Paul Sabatier
71 100 Chalon-sur-Saône - France
tél. +33(0)3 85 46 39 79 / fax. +33(0)3 85 46 11 67
contact@armabox.fr / www.armabox.fr

B
GAMMBOX²

BP
GAMMBOX²
planchers suspendus

BPR
GAMMBOX²
prémurs


BA / BAB / BB / BG
GAMMBOX²
pour autres références techniques

Caractéristiques générales

Nota : la mise en œuvre correcte de nos boîtes d'attente suppose la consultation de notre **notice d'utilisation**.

Nature du support	Type de support	Nature des aciers	Normes	Dimensionnements
Polypropylène recyclable	Amovible = reprise béton contre béton	Haute adhérence (HA) Nuance B500B	Aciers pour béton armé conformes à la norme NF A 35-080-1 aptes au redressage après pliage suivant procédure AFCAB E4	Cf tableau gamme

Armatures conformes à la norme NF A 35-027



Produit certifié



N° de certificat R13/002
www.afcab.com


Répartition

Égale répartition des armatures : la distance du 1er et dernier étrier à chaque extrémité de la boîte est au maximum égale à la moitié des espacements. Cette distance est respectée y compris pour les boîtes contigües grâce à une aimantation adaptée.

Espacement	Nbre d'armatures
e = 100	12
e = 150	8
e = 192	6
e = 200	6
e = 240	5
e = 300	4

Reprises horizontales

Les boîtes sont positionnées les unes à la suite des autres, de façon continue. L'égalité répartition des armatures est ainsi assurée.




Reprises verticales

La série largeur **55** permet d'espacer les boîtes sous réserve de répéter l'espacement entre les armatures

Nota :

Pour les largeurs > 55 mm ne pas laisser d'espace entre les boîtes.



Repérages

Présence de fentes


Une pastille colorée au dos de la boîte indique la présence de fentes pour y glisser un marteau de chantier afin d'extraire le support (cf notice)

Un sens de pose

Reprises verticales : pastilles toujours en haut
Reprises horizontales : pastilles toutes à gauche (cf notice)



B / BP



Désignation d'une référence : **Racine / Largeur / Diamètre / Espacement**

Exemple : **B958200**

Cotes extérieures en mm / Longueur des boîtes = **1200 mm** sauf (Ref) = **1000 mm** / L = minimum standard 40 Ø - à préciser selon exigences du BE

B Gamme courante

B55	Ø	Esp.	Colisage ml/palette	B75	Ø	Esp.	Colisage ml/palette	B95	Ø	Esp.	Colisage ml/palette	B115	Ø	Esp.	Colisage ml/palette
	mm				mm				mm				mm		
	6	150 192, 240, 300	360		6	200, 240	324		6	100, 150, 200, 240	240		6	150, 200, 240	216
	8				8				10				12		

* Ø8 = 50

B135	Ø	Esp.	Colisage ml/palette	B160	Ø	Esp.	Colisage ml/palette	B200	Ø	Esp.	Colisage ml/palette
	mm			mm				mm	mm		
	6	150, 200, 240	180		6	100, 150, 200	126		6	150, 200	84
	8				8				10		
	10				10				12		
	12				12				12		

BP Gamme planchers suspendus

BP135A	Ø	Esp.	Colisage ml/palette	BP135B	Ø	Esp.	Colisage ml/palette
	mm				mm		
	10	200, 240	172,8		10	200, 240	172,8
	8				8		


BP135C	Ø	Esp.	Colisage ml/palette	BP115	Ø	Esp.	Colisage ml/palette
	mm				mm		
	8	240	172,8		8	200	216
	10				10		

Nota

Dans le cas des prédalles suspendues les recommandations professionnelles éditées par la SEBTP, les règles professionnelles et le guide de mise en œuvre des planchers à prédalles édités par la FIB fournissent des informations à consulter.


Principe d'utilisation BP

Utilisation obligatoire de l'aimant LGP120 en complément de la boîte



= engravure constante de 140 ou 160 mm (+ aimant supérieur ponctuel)

Nos boîtes dissymétriques de 1200 mm assurent une continuité d'engravure augmentant les performances des liaisons suspendues par rapport à une boîte classique.





BPR

BA

BAB

BB

BG



Désignation d'une référence : Racine / Largeur / Diamètre / Espacement

Exemple : BPR958200

Cotes extérieures en mm / Longueur des boîtes = 1200 mm sauf (Ref) = 1000 mm / L = minimum standard 40 Ø - à préciser selon exigences du BE

BPR

Gamme prémurs

BPR75A	Ø mm	Esp. mm	Colisage ml/palette	BPR75B	Ø mm	Esp. mm	Colisage ml/palette	BPR95	Ø mm	Esp. mm	Colisage ml/palette
	6	200	360		6	200	360		6	200	240
	8				8				8		

BPR

Gamme prémurs - planchers suspendus - boîtes dissymétriques

BPR140	Ø mm	Esp. mm	Colisage ml/palette	BPR160	Ø mm	Esp. mm	Colisage ml/palette
	8	200	144		8	240	124,8

+


Autres références techniques

BA55	Ø mm	Esp. mm	Colisage ml/palette	BAB95	Ø mm	Esp. mm	Colisage ml/palette	BB135	Ø mm	Esp. mm	Colisage ml/palette	BG55	Ø mm	Esp. mm	Colisage ml/palette
	6	150	276		6	150	240		6	150	172,8		6	192	360
	8	192			8	200			8	200			8		
	10	240			10	240			10	240			12		
	12	300			12	240			12	240			8		

L = esp-10mm

Couper

Pratiquer une coupe du côté de la pastille



Et refermer l'extrémité avec un adhésif


Cintrer

Nous consulter




Accessoires de fixation

LG40 (longueur 400 mm)




LG18

(longueur 180 mm)




ENT20

Entretoises pour murs de 160 à 200 mm
Quantité : 3 entretoises / boîte à clipser




LGP120 (longueur 1200 mm)



Clouer

Clouable sur support bois



Ligaturer

